

**CD-RET 100/120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verdrahtungskanal Niederhalter
Best.-Nr.	<a href="#">2554060000</a>
Typ	CD-RET 100/120
GTIN (EAN)	4050118564181
VPE	250 Stück

**CD-RET 100/120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	4 g
--------------	-----

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

**Allgemeine Angaben**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
Farbe	gelb	Kanalbreite	75/100/120
Kriechstromfest	Ja	Verwendung	Für 75/ 100/ 120 mm Verdrahtungskanäle
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--