

CABTITE CR 24/10 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Schirmanschlussschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schirmanschlussschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 140 mm, Tiefe: 16 mm
Best.-Nr.	2583890000
Typ	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 04:13:34 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE CR 24/10 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	35,23 mm	Höhe (inch)	1,387 inch
Breite	140 mm	Breite (inch)	5,512 inch
Durchmesser	5,3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5,91 mm
Befestigungsmaß Breite	5,3 mm	Nettogewicht	46,96 g

Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Stahl, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format