

**CBC-SP 8-70/25 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelschutzschlauch Spirale
Best.-Nr.	<a href="#">2588550000</a>
Typ	CBC-SP 8-70/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602593
VPE	25 m

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 22:53:19 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CBC-SP 8-70/25 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	100.000 mm	Länge (inch)	3.937 inch
Durchmesser	8 mm	Nettogewicht	19 g

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Bündeldurchmesser, max.	70 mm	Bündeldurchmesser, min.	8 mm
Durchmesser	8 mm	Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
Farbe	Schwarz, RAL 7021	Nenndurchmesser	6 mm
Nutzbarer Querschnitt	3.848 mm <sup>2</sup>	Werkstoff	Polyethylen

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--