

CBC-SP 5-50/25 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschutzschlauch Spirale
Best.-Nr.	2588570000
Art	CBC-SP 5-50/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602623
VPE	25 m

CBC-SP 5-50/25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	200.000 mm	Länge (inch)	7.874 inch
Durchmesser	6 mm	Nettogewicht	10,96 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Bündeldurchmesser, max.	50 mm	Bündeldurchmesser, min.	5 mm
Durchmesser	6 mm	Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
Farbe	Schwarz, RAL 7021	Nenndurchmesser	4,2 mm
Nutzbarer Querschnitt	1.963 mm ²	Werkstoff	Polyethylen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--