

CBC-SP 12-100/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Spiral- und Netzschräume eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschutzhose Spirale
Best.-Nr.	2588760000
Art	CBC-SP 12-100/25 TP
GTIN (EAN)	4050118600094
VPE	25 m

CBC-SP 12-100/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	100.000 mm	Länge (inch)	3.937 inch
Durchmesser	10 mm	Nettogewicht	27 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Bündeldurchmesser, max.	100 mm	Bündeldurchmesser, min.	12 mm
Durchmesser	10 mm	Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
Farbe	transparent	Nenndurchmesser	7,6 mm
Nutzbarer Querschnitt	7.853 mm ²	Werkstoff	Polyethylen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--