

**CD 37.5X37.5 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahhaltetasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Verdrahtungskanal, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2589590000</a>                                       |
| Art        | CD 37.5X37.5 5/7.5 GY  |
| GTIN (EAN) | 4050118601169  |
| VPE        | 48 m   |

## CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Höhe         | 37,5 mm  | Höhe (inch)   | 1,476 inch |
| Breite       | 37,5 mm  | Breite (inch) | 1,476 inch |
| Länge        | 2.000 mm | Länge (inch)  | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 293 g    |               |            |

## Temperaturen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Einsatztemperaturbereich | -5...60 °C |
|--------------------------|------------|

## Allgemeine Angaben

|                           |                           |                                |                               |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt                | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                           |
| Deckel                    | Ja                        | Einsatztemperaturbereich       | -5...60 °C                    |
| Farbe                     | grau                      | Flexibler Verdrahtungskanal    | Nein                          |
| Halogene                  | Ja                        | Kriechstromfest                | Ja                            |
| Lieferumfang              | Verdrahtungskanal, Deckel | Montageart                     | geschraubt, geklebt, genietet |
| Normen                    | Gemäß DIN EN 50085        | Nutzbarer Querschnitt          | 1.125 mm <sup>2</sup>         |
| Schlitzabstand            | 7,5 mm                    | Schlitzbreite                  | 5 mm                          |
| Werkstoff                 | PVC- / bleifrei           |                                |                               |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Zulassungen

Zulassungen



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Konform     |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E500004     |

## Downloads

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### DIN



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Art        | CD-LID 37.5 GY             | Ausführung                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2590100000</a> | Verdrahtungskanal Deckel, 37.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600667              |                                   |
| VPE        | 2 m                        |                                   |

### Markierung



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | CD-LB                      | Ausführung                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562680000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene, 15 mm x        |
| GTIN (EAN) | 4050118571646              |   |
| VPE        | 150 Stück                  |   |
| Art        | CD-LBK                     | Ausführung                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554120000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene Kit, 30 mm x    |
| GTIN (EAN) | 4050118564242              |   |
| VPE        | 20 Stück                   |   |
| Art        | CD-LBH                     | Ausführung                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562850000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene Halter, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691              |   |
| VPE        | 150 Stück                  |   |

**CD 37.5X37.5 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Niet und Abdeckung**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art        | EXRV-T 6.5                 | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562710000</a> | Spreizniet Werkzeug   |
| GTIN (EAN) | 4050118571615              |                       |
| VPE        | 4 Stück                    |                       |
| Art        | EXRV 4.5                   | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562700000</a> | Spreizniet, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622              |                       |
| VPE        | 1.000 Stück                |                       |
| Art        | EXRV-T 4.5                 | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562720000</a> | Spreizniet Werkzeug   |
| GTIN (EAN) | 4050118571578              |                       |
| VPE        | 4 Stück                    |                       |
| Art        | EXRV 6.5                   | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562690000</a> | Spreizniet, 32 mm x   |
| GTIN (EAN) | 4050118571639              |                       |
| VPE        | 1.000 Stück                |                       |

**Seitenarm**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Art        | CD-RETA                    | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554080000</a> | Verdrahtungskanal Niederhalter Arm |
| GTIN (EAN) | 4050118564204              |                                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                                    |