

CABTITE BP 6MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 16 mm, Breite: 6 mm, Tiefe: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Best.-Nr.	2652340000
Art	CABTITE BP 6MM PA
GTIN (EAN)	4050118661842
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 12:26:55 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE BP 6MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	16 mm	Höhe (inch)	0,63 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0,236 inch
Länge	16 mm	Länge (inch)	0,63 inch
Durchmesser	6 mm	Nettogewicht	0,12 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 120 °C
--------------------	------------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	6 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	6 mm
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Cabtite Installation Instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format