

**CABTITE BP 7MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 16 mm, Breite: 7 mm, Tiefe: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Best.-Nr.	<a href="#">2652350000</a>
Typ	CABTITE BP 7MM PA
GTIN (EAN)	4050118662450
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 05:00:27 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**CABTITE BP 7MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	16 mm	Höhe (inch)	0,63 inch
Breite	7 mm	Breite (inch)	0,276 inch
Länge	16 mm	Länge (inch)	0,63 inch
Durchmesser	7 mm	Nettogewicht	0,52 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C... 120 °C
--------------------	------------------

**Allgemeine Angaben**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	7 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	7 mm
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>