

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	2712681000
Typ	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
VPE	1 Stück

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	2.300 g
--------------	---------

Allgemeine Daten

Ausführung Gegenseite	offen	Ausführung Modulseite	offen
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	Kabellänge	100 m
Kategorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Nennspannung	100 V
Nennstrom	0,5 A	Polzahl	8
Verschmutzungsgrad	2		

Technische Daten Kabel

Halogene	halogenfrei, gemäß IEC 60754-1	Isolation	PE
Kabellänge	100 m	Mantelfarbe	grün
Mantelmaterial	PUR		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--