

BIT E6,3 0,4X2,5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
Best.-Nr.	2748900000
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70
GTIN (EAN)	4050118894776
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 03:49:11 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6,3 0,4X2,5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	9,4 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 0,4x2,5x70
---------------------	-------------------------------------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenbreite (B)	2,5 mm
Klingenlänge	70 mm	Klingenstärke (A)	0,4 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--