

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 39 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
Best.-Nr.	2749030000
Art	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4050118895322
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 07:46:28 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	39 mm	Breite (inch)	1,535 inch
Nettogewicht	4,35 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Zapfenklinge
---------------------	----------------------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz	Klingenbreite (B)	4 mm
Klingenlänge	39 mm	Klingenstärke (A)	0,8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--