

BIT E6.3 1.0X5.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 110 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
Best.-Nr.	2749080000
Art	BIT E6.3 1.0X5.5X110
GTIN (EAN)	4050118895384
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 14:57:37 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6.3 1.0X5.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	110 mm	Breite (inch)	4,331 inch
Nettogewicht	21 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 0,5x3,0x110
---------------------	--------------------------------------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenbreite (B)	5,5 mm
Klingenlänge	110 mm	Klingenstärke (A)	1 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--