

**BIT E6.3Z 0.6X3.5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form  
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749100000</a>
Art	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4050118895407
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 14:16:46 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**BIT E6.3Z 0.6X3.5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	10 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Bit mit Zapfenklinge
---------------------	----------------------

**Schraubwerkzeuge**

Form	E 6,3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz	Klingenbreite (B)	3,5 mm
Klingenlänge	70 mm	Klingenstärke (A)	0,6 mm

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--