

SDS 0.5X3.0X80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze
Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
Best.-Nr.	2749330000
Typ	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
VPE	1 Stück

SDS 0.5X3.0X80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	185 mm	Länge (inch)	7,283 inch
Nettogewicht	40 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,5x3	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	3 mm
Klingenlänge	80 mm	Klingenstärke (A)	0,5 mm
Klingentyp	A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Downloads

Produktänderungsmitteilung	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Kataloge	Catalogues in PDF-format