

SDS 0.8X4.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze
Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
Best.-Nr.	2749370000
Typ	SDS 0.8X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118895599
VPE	1 Stück

SDS 0.8X4.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	248 mm	Breite (inch)	9,764 inch
Länge	230 mm	Länge (inch)	9,055 inch
Nettogewicht	50 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,8x4,5	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	4,5 mm
Klingenlänge	125 mm	Klingenstärke (A)	0,8 mm
Klingentyp	A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Downloads

Produktänderungsmitteilung	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Kataloge	Catalogues in PDF-format