

**SD T40 TR X 115****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Klingenlänge: 115 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749550000</a>
Art	SD T40 TR X 115
GTIN (EAN)	4050118895872
VPE	1 Stück

**SD T40 TR X 115****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	230 mm	Breite (inch)	9,055 inch
Nettogewicht	130 g		

**Schraubwerkzeuge**

Form	Innensechsrund TX	Größe	T40
Klingenlänge	115 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ECLASS 9.0	21-04-04-13	ECLASS 9.1	21-04-04-13
ECLASS 10.0	21-04-04-13	ECLASS 11.0	21-04-04-13
ECLASS 12.0	21-04-04-13	ECLASS 13.0	21-04-04-13