

SDIS 0.4X2.0X60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Soft-
Finish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 60 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
Best.-Nr.	2749780000
Typ	SDIS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118896527
VPE	1 Stück

SDIS 0.4X2.0X60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	164 mm	Breite (inch)	6,457 inch
Länge	165 mm	Länge (inch)	6,496 inch
Nettogewicht	40 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2,0x60	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	2 mm
Klingenlänge	60 mm	Klingenstärke (A)	0,4 mm
Klingentyp	A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--