

SDIR 2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 100 mm
Best.-Nr.	2750030000
Art	SDIR 2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897517
VPE	1 Stück

SDIR 2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	215 mm	Länge (inch)	8,465 inch
Nettogewicht	100 g		

Technische Daten

Ausführung	gerade
------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	vierkant	Größe	#2
Klingenbreite (B)	2 mm	Klingenlänge	100 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--