

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild, Abbildung ähnlich**

Stromwandler zum nachträglichen Einbau

Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5, Kabelumbau-Stromwandler |
| Best.-Nr. | 2753100000 |
| Typ | KCMA-28-500-1A-1VA-0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118896763 |
| VPE | 1 Stück |
| Hersteller | MBS AG |

Erstellungs-Datum 3. Juni 2024 10:46:46 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 59 mm | Tiefe (inch) | 2,323 inch |
| Höhe | 79,5 mm | Höhe (inch) | 3,13 inch |
| Breite | 49 mm | Breite (inch) | 1,929 inch |
| Nettogewicht | 309 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -5 °C...50 °C |
|--------------------|---------------|

Abmessungen Stromführender Leiter

| | | | |
|-----------|------------------------|------------|-------|
| Leiterart | Nur isolierte Leiter | Rundleiter | 27 mm |
| Einbauort | Einsatz in Innenräumen | | |

Elektrische Attribute

| | | | |
|-------------|-------|--------------------|---------|
| Bürde | 1 VA | Genauigkeitsklasse | 0,5 |
| Primärstrom | 500 A | Sekundärstrom | 0...1 A |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|------------|-------|--------------|-------|
| Kabellänge | 2,5 m | Nennfrequenz | 50 Hz |
| Schutzart | IP20 | | |

Isolationskoordination

| | |
|--------------------|-----|
| Genauigkeitsklasse | 0,5 |
|--------------------|-----|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | EU Declaration of Conformity |
| Anwenderdokumentation | Instruction sheet German |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

