

**H0,34/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, 7 mm, 7 mm   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2919630000</a> |
| Art        | H0,34/7                    |
| GTIN (EAN) | 4099986576759              |
| VPE        | 1.000 Stück                |

**H0,34/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|             |        |              |            |
|-------------|--------|--------------|------------|
| Höhe        | 7 mm   | Höhe (inch)  | 0,276 inch |
| Durchmesser | 1,8 mm | Nettogewicht | 0,02 g     |

**Aderendhülsen**

|                                      |        |                                |                      |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|
| Abisolierlänge                       | 7 mm   | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 0,85 mm              |
| Kontaktflächenlänge (L2)             | 7 mm   | Kragendurchmesser (D2)         | 1,8 mm               |
| L1 in mm                             | 7 mm   | Leiteranschlussquerschnitt     | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 22 |                                |                      |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

**H0,34/7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

