

H0,5/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFür Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm
Best.-Nr.	2919640000
Art	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
VPE	1.000 Stück
Verpackung	lose

H0,5/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	7 mm	Höhe (inch)	0,276 inch
Nettogewicht	0,038 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(2)Aderendhülse	Ausführung	Standard
---------------------	-----------------	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	7 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1 mm
Kontaktflächenlänge (L2)	7 mm	Kragendurchmesser (D2)	2,1 mm
L1 in mm	7 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

H0,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

