

SKS 2,0-8,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug
Best.-Nr.	9008860000
Typ	SKS 2,0-8,0
GTIN (EAN)	4032248266616
VPE	1 Stück

SKS 2,0-8,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	120 mm	Breite (inch)	4,724 inch
Nettogewicht	205,6 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Sechskant-Stiftschlüssel-Satz
---------------------	-------------------------------

Schraubwerkzeuge

Anzahl	7	Form	Innensechskantschlüssel
Größe	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002210	ETIM 7.0	EC002210
ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-04-50-15
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	