

**AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9030060000</a>
Art	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
VPE	1 Stück

## AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0,394 inch
Höhe	46 mm	Höhe (inch)	1,811 inch
Breite	97 mm	Breite (inch)	3,819 inch
Nettogewicht	32,42 g		

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantelwerkzeug für UTP- und STP-Datenkabel
---------------------	---

## Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	11 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	18 AWG
Kabeltyp	UTP- und STP-Datenkabel	Kupferkabel - feindrähtig, max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Leiterdurchmesser, max.	12,5 mm
Leiterdurchmesser, min.	0,5 mm	Schnitttiefe	einstellbar
UTP und STP Datenkabel Durchmesser max.	8 mm		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel



### Anwendungsbeispiel



### Anwendungsbeispiel

