

VPN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Version	Cosses,300 mm ² ,300 mm ²
Référence	1498740000
Type	VPN/-300
GTIN (EAN)	4050118308037
Qté.	10 pièce(s)

VPN/-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 304,8 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

Raccordements

Diamètre extérieur de la tige (d3)	32 mm	Diamètre intérieur de la tige (d1)	24,5 mm
Isolation	non disponible	Longueur 2 (l2)	7 mm
Longueur de raccordement (l)	100 mm	Numéro d'identification Cu	32 K
Section de raccordement du conducteur	300 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	300 mm ²

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

/

Agréments

ROHS

Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures


Fiche de données

VPN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



VPN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

... pour cosses à sertir (selon DIN 46235)



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts
 • fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
 • large plage d'action jusqu'à 400 mm²
 • Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
 • limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
 • Fonctions additionnelles pour la série APG :
 • système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
 • Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
 • Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	ES APG 80 HEX 300	Version
Référence	1502750000	Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310962	
Qté.	1 pièce(s)	

Outils



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts
 • fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
 • large plage d'action jusqu'à 400 mm²
 • Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
 • limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
 • Fonctions additionnelles pour la série APG :
 • système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
 • Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
 • Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	APG 80	Version
Référence	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qté.	1 pièce(s)	

VPN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

... pour cosses tubulaires (selon EN 13600)



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG :
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	ES APG 80 WM 300	Version
Référence	1502590000	300mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118310511	
Qté.	1 pièce(s)	