

H0,25/10T GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
Référence	9021010000
Type	H0,25/10T GE
GTIN (EAN)	4008190109103
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

H0,25/10T GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	0,04 g
-----------	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur jaune	Version	Norme
--------------------------	----------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Telemecanique	Diamètre de la collerette (D2)	1,8 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	0,8 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	10 mm
Longueur de dénudage	8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm
Section de raccordement du conducteur	0,25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 24

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

H0,25/10T GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

