

## CLI C 1-6 GE/SW 87 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm<sup>2</sup> - max. 70 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

## Általános rendelési adatok

Verzió	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">0252711608</a>
Típus	CLI C 1-6 GE/SW 87 MP
GTIN (EAN)	4008190086107
Qty.	100 Stück

## CLI C 1-6 GE/SW 87 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Szélesség	4,2 mm	Szélesség (coll)	0,165 inch
Nettó tömeg	0,11 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

## Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Halogén	Igen	
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatott karakterek	Számok	
Nyomtatás	87	
Nyomtatás módja	hő-dombornyomás	
Nyomtatás színe	fekete	
Nyomtatás tájolása	vízszintes	
Nyomtatás típusa	Standard	
Szigetelés keresztmetszete, max.	5	
Szélesség	4,2 mm	
Szín	sárga	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Változat	MultiPack	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>	Halogén	Igen
Vezeték külső átm.	2.5 - 5 mm	Vezeték külső átmérő, max.	5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2,5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**CLI C 1-6 GE/SW 87 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Product Change Notification

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI C 1-6 GE/SW 87 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



A kép illusztráció

## CLI C 1-6 GE/SW 87 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyéb



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 1-3 BL/WS -	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901741</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190119959	
Qty.	10 Stück	

Típus	CLI R 1-3 RT/WS +	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901739</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190013691	
Qty.	10 Stück	

## Szimpla tuskék



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 1 F. CLI C 1-3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6532100000</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190092191	
Qty.	20 Stück	

## CLI C 1-6 GE/SW 87 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 1-3 GE/SW /	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901743</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190137434	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW +	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901738</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4032248307340	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW -	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901740</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4032248106691	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW ET	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901745</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190163983	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW .	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901749</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190043339	
Qty.	10 Stück	

## A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 1-3 GE/SW X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901693</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190115142	
Qty.	10 Stück	

## CLI C 1-6 GE/SW 87 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CLI R 1-3 GE/SW A	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901638</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190184278	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901675</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190055004	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW I	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901654</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190029647	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901662</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190119195	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW T	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901678</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190014698	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW E	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901646</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190039738	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW U	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901680</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190007133	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901650</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190011390	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW H	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901652</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190170288	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW K	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901658</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190036614	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW L	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901660</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190082628	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW Q	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901670</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190081102	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW C	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901642</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190184681	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 4:42:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CLI C 1-6 GE/SW 87 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CLI R 1-3 GE/SW W	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901684</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190060046	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW O	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901666</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190099855	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW D	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901644</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190012601	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901648</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190147716	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901664</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190163884	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW R	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901672</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190149277	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW V	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901682</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190106751	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW Z	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901699</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190142681	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW Y	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901697</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190140359	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW B	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901640</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190057442	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW J	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901656</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190124427	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901668</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190079833	
Qty.	10 Stück	



## CLI C 1-6 GE/SW 87 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 1-3 GE/SW 7	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901524</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190003470	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW 2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901509</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190044916	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901521</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190116446	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW 4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901515</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190090722	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW 8	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901527</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190135003	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW 0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901503</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190081218	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW 5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901518</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190064945	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW 3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901512</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190168728	
Qty.	10 Stück	
Típus	CLI R 1-3 GE/SW 9	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901530</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190112967	
Qty.	10 Stück	

**CLI C 1-6 GE/SW 87 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	CLI R 1-3 GE/SW 1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6572901506</a>	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190036072	
Qty.	10 Stück	