

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Verzió	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>
Típus	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
Qty.	1 Stück

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	285 mm	Mélység (coll)	11,22 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4,724 inch
Szélesség	500 mm	Szélesség (coll)	19,685 inch
Hossz	850 mm	Hossz, inch	33,465 inch
Nettó tömeg	6 434 g		

## Műszaki adatok

Nyomóerő	névleges	60 kN
Árucikk leírása	Crimping tool 6 - 300 mm <sup>2</sup>	

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
	Kézi-hidraulikus	

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	300 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	6 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... érvéghüvelyekhez

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Típus	ES EPG 60/HPG AEH 120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8577880000</a>	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590678	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8577810000</a>	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590722	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 95	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8577870000</a>	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590685	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8577830000</a>	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590708	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8577850000</a>	Krimpelő szerszám betét
GTIN (EAN)	4050118590692	
Qty.	1 Stück	

## Tartozékok

## ... krimpelhető kábelsaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Típus	ES EPG 60/HPG DIN 25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505310000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519693	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505330000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519686	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 95	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505350000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519730	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505290000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519723	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 35	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505320000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519679	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 16	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505300000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519709	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505280000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519662	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505360000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519747	
Qty.	1 Stück	

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG DIN 70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505340000</a>	Krimpelő szerszám betét, Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519716	
Qty.	1 Stück	

## ... csősaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469590000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483857	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469540000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 16	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469550000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469640000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469560000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483840	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469580000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 35	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469570000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483826	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 8:34:11 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 150	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469620000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483871	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469610000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469380000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469650000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484045	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469630000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484038	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 95	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8469600000</a>	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
Qty.	1 Stück	

## ... préselhető kábelsaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505150000</a>	Tartozékok, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519532	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505240000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 8:34:11 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505160000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505180000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505190000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505200000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505270000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519655	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505250000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505260000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505210000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505230000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505220000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8505170000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519549	
Qty.	1 Stück	