

CRIMP-SET KONTAKTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartódoboz, Sínkód: DIN
Rendelési szám	9202640000
Típus	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Qty.	1 Stück

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	413 mm	Szélesség (coll)	16,26 inch
Nettó tömeg	3 503 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpkészlet szigetelt csatlakozókkal és műanyagalléros érvéghüvelyekkel
-----------------	--

Szortimentek

AEH száma	2 000 pcs.	Sínkód	DIN
-----------	------------	--------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER CARRY LITE 55	Verzió
Rendelési szám	6202000000	Szerszámok, Üres doboz / bőrdoboz
GTIN (EAN)	4032248481231	
Qty.	1 Stück	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019190000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qty.	500 Stück		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömllesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190153793		
Qty.	500 Stück		

ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019010000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190120931		
Qty.	500 Stück		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190099077		
Qty.	500 Stück		

Gyűrűs kábelsaruk

Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel



Általános rendelési adatok

Típus	LIR 1,5M5 V	Verzió	
Rendelési szám	6200100000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Qty.	100 Stück		
Típus	LIR 2,5M5 V	Verzió	
Rendelési szám	6200180000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²	
GTIN (EAN)	4032248409808		
Qty.	100 Stück		
Típus	LIR 6M6 V	Verzió	
Rendelési szám	6200250000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²	
GTIN (EAN)	4032248410071		
Qty.	100 Stück		
Típus	LIR 1,5M4 V	Verzió	
Rendelési szám	6200090000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²	
GTIN (EAN)	4032248409853		
Qty.	100 Stück		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	6028450000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 Stück	
Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	6028460000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 Stück	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019220000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qty.	100 Stück		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelsaru-hüvelyek

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F288 R	Verzió
Rendelési szám	6200520000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10361	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200540000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10385	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200560000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10408	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 6F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200570000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10415	
Qty.	100 Stück	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019160000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190028732		
Qty.	500 Stück		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmüller.com

Tartozékok

Egyesítő csatlakozó



Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

Általános rendelési adatok

Típus	LIB 6B26 VF	Verzió
Rendelési szám	6200510000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	40322484 10354	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIB 1,5B25 VF	Verzió
Rendelési szám	6200490000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	40322484 10330	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIB 2,5B25 VF	Verzió
Rendelési szám	6200500000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	40322484 10347	
Qty.	100 Stück	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190090623		
Qty.	500 Stück		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csapos kábelsaruk



Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIP 6R14 V	Verzió
Rendelési szám	6200480000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	40322484 10323	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIP 2,5R12 V	Verzió
Rendelési szám	6200470000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	40322484 10316	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIP 1,5R12 V	Verzió
Rendelési szám	6200460000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	40322484 10309	
Qty.	100 Stück	