

## RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 70 プロファイルは、固定長で提供されます。個別のピースを接続することで、目的の長さが得られます。PCB はプロファイル側面に押し込んで接続されます。エンドカバープレートはプロファイル側面から閉じます。端子レールおよび直接設置に対応する要素は、こちらから入手できます。クリップオンフットは、プロファイルに恒久的に取り付けられます。マーキングオプションは、側面ピースに統合されます。

## 一般注文データ

バージョン	クリップインフット, RS 70 橙色, エンドプレート DIN 取り付けレール左, 幅: 10 mm
注文番号	<a href="#">0119660000</a>
種別	RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
GTIN (EAN)	4008190096106
数量	20 Stück

作成日 2024/07/02 5:45:21 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	28.6 mm	奥行き (インチ)	1.126 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
下位バージョンの高さ	32 mm	幅	10 mm
幅 (インチ)	0.394 inch	正味重量	5.045 g

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材	PA 66		

## 一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 2000	レール	TS 32, TS 35
保護度合い	IP00	封止オプション	いいえ
色	橙色		

## 分類

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

# RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

LOCKING-FOOT LEFT

