

## SB 17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

バージョン	プラグ (端子), プラグイン接続, グレー, 8 mm <sup>2</sup> , 接続数: 1, 銅・亜鉛, 極数: 1, 幅: 8 mm, 高さ: 24 mm
注文番号	<a href="#">0123500000</a>
種別	SB 17
GTIN (EAN)	4008190119317
数量	50 Stück

作成日 2024/10/03 23:49:29 CEST

## SB 17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	24 mm	高さ (インチ)	0.945 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
直径	8 mm	正味重量	6.1 g

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1	接続方式	プラグイン接続
-----	---	------	---------

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	1
----	---

## 寸法

直径	8 mm
----	------

## 材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

## 評価データ

定格断面	8 mm <sup>2</sup>
------	-------------------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/10/03 23:49:29 CEST