

BFSC M4X32 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, ポリアミド66, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 32 mm
注文番号	0129100000
種別	BFSC M4X32 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190020842
数量	100 Stück

作成日 2024/08/27 16:53:16 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BFSC M4X32 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.276 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.276 inch
正味重量	0.43 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	設置アドバイス	直接実装
-----------	--------	---------	------

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	4 mm
-----------------	------

材料データ

材質	ポリアミド66	色	赤色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

作成日 2024/08/27 16:53:16 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。