

## QL 3 SAKH10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 14.00, 絶縁: いいえ, 幅: 26.8 mm |
| 注文番号       | <a href="#">0131500000</a>  |
| 種別         | QL 3 SAKH10   |
| GTIN (EAN) | 4008190056490   |
| 数量         | 50 Stück  |

作成日 2024/07/29 15:12:28 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## QL 3 SAKH10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 2 mm    | 奥行き (インチ) | 0.079 inch |
| 高さ   | 6 mm    | 高さ (インチ)  | 0.236 inch |
| 幅    | 26.8 mm | 幅 (インチ)   | 1.055 inch |
| 正味重量 | 2.88 g  |           |            |

## 温度

|      |                |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

## システム仕様

|       |      |
|-------|------|
| バージョン | 短絡接続 |
|-------|------|

## 全般

|    |   |         |      |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 3 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

## 寸法

|              |       |
|--------------|-------|
| ピッチ (mm) (P) | 14 mm |
|--------------|-------|

## 材料データ

|    |      |   |     |
|----|------|---|-----|
| 材質 | 銅・亜鉛 | 色 | グレー |
|----|------|---|-----|

## 渡り配線コネクタ

|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| 交差接続端子数 | 3    | 定格電流、2極 | 47 A     |
| 定格電流、多極 | 36 A | 種別      | 渡り配線コネクタ |

## 評価データ

|      |      |
|------|------|
| 定格電流 | 36 A |
|------|------|

## 追加の技術データ

|           |      |         |      |
|-----------|------|---------|------|
| 取り付け方式    | ねじ込み | 固定形式    | ねじ込み |
| 爆発試験バージョン | いいえ  | 設置アドバイス | 直接実装 |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## QL 3 SAKH10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)