

QB 25/6.5/11.5 SAKR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 25, ピッチ (mm) (P): 6.50, 絶縁: いいえ, 幅: 0.9 mm
注文番号	0134000000
種別	QB 25/6.5/11.5 SAKR
GTIN (EAN)	4008190118945
数量	20 Stück

作成日 2024/10/08 6:44:17 CEST

QB 25/6.5/11.5 SAKR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	13.24 mm	奥行き (インチ)	0.521 inch
高さ	158.6 mm	高さ (インチ)	6.244 inch
幅	0.9 mm	幅 (インチ)	0.035 inch
正味重量	7.852 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

極数	25	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	6.5 mm
--------------	--------

材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

渡り配線コネクタ

種別	渡り配線コネクタ
----	----------

評価データ

定格電流	32 A
------	------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

QB 25/6.5/11.5 SAKR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format