

QL 3 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 31.8 mm
注文番号	0135600000
種別	QL 3 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190032081
数量	50 Stück

作成日 2024/07/29 15:00:38 CEST

QL 3 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	31.8 mm	幅 (インチ)	1.252 inch
正味重量	2.5 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	3	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	12 mm
--------------	-------

材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	3	定格電流、2極	47 A
定格電流、多極	36 A	種別	渡り配線コネクタ

評価データ

定格電流	36 A
------	------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/29 15:00:38 CEST

QL 3 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)