

## VL 2 SAK6/10/SAKB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.50, 絶縁: いいえ
注文番号	<a href="#">0135900000</a>
種別	VL 2 SAK6/10/SAKB
GTIN (EAN)	4008190036409
数量	50 Stück

作成日 2024/07/24 12:04:30 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VL 2 SAK6/10/SAKB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 1.02 g

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 6.5 mm

## 材料データ

材質 銅・亜鉛 色 グレー

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数 2 定格電流、多極 32 A  
種別 渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流 32 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ  
設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS 適合

作成日 2024/07/24 12:04:30 CEST

## VL 2 SAK6/10/SAKB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>