

STB 16/D7/4/M4 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, ソケット
注文番号	0140200000
種別	STB 16/D7/4/M4 SAK35
GTIN (EAN)	4008190134884
数量	50 Stück

作成日 2024/08/27 17:03:32 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

STB 16/D7/4/M4 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 3.98 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

システム仕様

バージョン 端子用

全般

表面仕上 亜鉛めっき 設置アドバイス 直接実装

寸法

外径 7 mm プラグイン深度 14 mm

材料データ

材質 銅 - 亜鉛 表面仕上 亜鉛めっき
色 グレー

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ
設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – 11455_STB_16-D7-4-M4_SAK35_DXF.dxf CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/08/27 17:03:32 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。