

AP SAKB/C/T BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



AP 014672



電流および電圧トランスフォーマーの配線

バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート (端子), ページュ, 高さ: 65 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
注文番号	0146760000
種別	AP SAKB/C/T BE
GTIN (EAN)	4008190114985
数量	20 Stück

作成日 2024/07/29 13:45:03 CEST

AP SAKB/C/T BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.559 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.059 inch
正味重量	4 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

システム仕様

バージョン	エンドプレート
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

TS 35 オフセット	22 mm
-------------	-------

材料データ

材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--