

SS M3 D 128-A 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	ロックワッシャー, 銅
注文番号	0164400000
種別	SS M3 D 128-A 3
GTIN (EAN)	4008190035914
数量	50 Stück

作成日 2024/11/10 21:19:35 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SS M3 D 128-A 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

直径	6.2 mm	壁厚、最大	1.2 mm
正味重量	0.1 g		

システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

全般

表面仕上	未処理	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

寸法

直径	6.2 mm
----	--------

材料データ

材質	銅	表面仕上	未処理
色	グレー		

追加の技術データ

取り付け方式	レール	設置アドバイス	直接実装
--------	-----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ECLASS 9.0	23-09-03-06	ECLASS 9.1	23-09-92-90
ECLASS 10.0	23-09-92-90	ECLASS 11.0	23-09-03-06
ECLASS 12.0	23-09-03-09	ECLASS 13.0	23-09-03-09
ECLASS 14.0	23-09-03-09		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ プロシャー	Catalogues in PDF-format
---------------	--