

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 180 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 14.00, 絶縁: いいえ, 幅: 58 mm
注文番号	0167000000
種別	QL 3 SAK70
GTIN (EAN)	4008190001018
数量	5 Stück

作成日 2024/09/04 4:57:53 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.157 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.551 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
正味重量	25.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

極数	3	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	14 mm
--------------	-------

材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	3	定格電流、2極	192 A
定格電流、多極	192 A	種別	渡り配線コネクタ

評価データ

定格電流	180 A
------	-------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

作成日 2024/09/04 4:57:53 CEST

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

その他



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	SS M5 D 128-A 5	バージョン
注文番号	0346100000	ロックワッシャー、銅
GTIN (EAN)	4008190137199	
数量	50 Stück	

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として多種類のネジを提供しています。

一般注文データ

種別	BFSC M5X45	バージョン
注文番号	0345600000	取り付けネジ (端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm, 高さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4008190058739	
数量	20 Stück	

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接続スリーブ



一般注文データ

種別	VH 30.5/11/5.5 SAK70	バージョン
注文番号	0345500000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 11, 高さ: 11 mm, 深さ: 30.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190100698	銅・亜鉛
数量	20 Stück	