

G 25/10.0A/M RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



過電流に対する保護のため、250 mA から 6.3 A までの寸法が 5 x 25 mm のカートリッジヒューズを提供します。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 中程度のタイムラグ, 10 A, G-Si.5 x 25
注文番号	0193100000
種別	G 25/10.0A/M RT
GTIN (EAN)	4008190023799
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:04:41 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

G 25/10.0A/M RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.197 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	1.3 g		

システム仕様

バージョン ヒューズ付属品

ヒューズカートリッジ

インジケータの色	赤色	カートリッジヒューズ	G-Si.5 x 25
バージョン	ヒューズ付属品	光学機能表示	該当
定格遮断性能	1.5 kA	溶融積分	370 A ² s
特徴	中程度のタイムラグ	色	薄いグレー
電力出力 (@ 1.5インチ)	3.2 W	電圧降下	150 mV
電流	10 A		

材料データ

色 薄いグレー

評価データ

定格電圧	250 V	定格電流	10 A
------	-------	------	------

分類

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

ユーザ文書 [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー