

VL 2 SAK6N/SAKT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 7 mm
注文番号	0194700000
種別	VL 2 SAK6N/SAKT
GTIN (EAN)	4008190148027
数量	50 Stück

作成日 2024/07/24 12:00:43 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VL 2 SAK6N/SAKT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.059 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.551 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.276 inch
正味重量	0.86 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	8 mm
--------------	------

材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、多極	32 A
種別	渡り配線コネクタ		

評価データ

定格電流	32 A
------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/24 12:00:43 CEST

VL 2 SAK6N/SAKT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)