

## EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

バージョン	端子エンドプレートおよび隔壁, エンドおよび中間プレート, 160 mm x 2 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">0205400000</a>
種別	EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
GTIN (EAN)	4008190027223
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 7:39:07 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	90.5 mm	奥行き (インチ)	3.563 inch
高さ	160 mm	高さ (インチ)	6.299 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
正味重量	36 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

## 寸法

TS 32 オフセット	80 mm
-------------	-------

## 材料データ

材質	PA 66	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8689236b-1c04-4b82-9d8d-177abb5f9950

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>