

## QS 2/6.5/2.3 SAK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, ベージュ, 44 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.50, 絶縁: はい, 幅: 8.5 mm
注文番号	<a href="#">0212700000</a>
種別	QS 2/6.5/2.3 SAK4
GTIN (EAN)	4008190047269
数量	20 Stück

作成日 2024/10/08 6:04:36 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## QS 2/6.5/2.3 SAK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	37.5 mm	奥行き (インチ)	1.476 inch
高さ	12.5 mm	高さ (インチ)	0.492 inch
幅	8.5 mm	幅 (インチ)	0.335 inch
正味重量	5.45 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	6.5 mm	TS 35 オフセット	32 mm
--------------	--------	-------------	-------

## 材料データ

材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、多極	20 A
種別	渡り配線コネクタ		

## 評価データ

定格電流	44 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## QS 2/6.5/2.3 SAK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>