

QL 4 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.00, 絶縁: いいえ, 24 A, グレー
注文番号	0216000000
種別	QL 4 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190118433
数量	50 Stück

作成日 2024/07/07 0:25:54 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QL 4 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.059 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	19.7 mm	幅 (インチ)	0.776 inch
正味重量	1.16 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	4	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	5 mm
--------------	------

材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	4	定格電流、2極	24 A
定格電流、多極	24 A	種別	渡り配線コネクタ

評価データ

定格電圧	400 V	定格電流	24 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

作成日 2024/07/07 0:25:54 CEST

QL 4 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

QL 4 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

種別	KISC M2.5X4.5 WTR2.5	バージョン
注文番号	1062700000	取り付けネジ (端子)
GTIN (EAN)	4008190078454	
数量	100 Stück	

接続スリーブ



一般注文データ

種別	VH 8.5/4/2.8 SAKD2.5N	バージョン
注文番号	0266900000	接続スリーブ (端子), 高さ: 4 mm, 幅: 4 mm, 深さ: 8.5 mm, 銅・亜鉛
GTIN (EAN)	4008190135874	
数量	100 Stück	