

STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | SAK モデルシリーズ, ソケット |
| 注文番号 | 0244600000 |
| 種別 | STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4 |
| GTIN (EAN) | 4008190103828 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/08/27 17:34:24 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1.04 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

システム仕様

バージョン 端子用

全般

表面仕上 亜鉛めっき 設置アドバイス 直接実装

寸法

外径 4.5 mm プラグイン深度 7 mm

材料データ

材質 銅 - 亜鉛 表面仕上 亜鉛めっき
色 グレー

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ
設置アドバイス 直接実装

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | | |

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea
RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
ユーザ文書 [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

作成日 2024/08/27 17:34:24 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。