

## CLI C 3-6 GE/SW V MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI C 導体マーカは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm<sup>2</sup> から最大 70 mm<sup>2</sup> まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカ、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">0253411681</a>                        |
| 種別         | CLI C 3-6 GE/SW V MP                              |
| GTIN (EAN) | 4008190128708                                     |
| 数量         | 20 Stück  |

## CLI C 3-6 GE/SW V MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |       |           |            |
|------|-------|-----------|------------|
| 深さ   | 17 mm | 奥行き (インチ) | 0.669 inch |
| 高さ   | 6 mm  | 高さ (インチ)  | 0.236 inch |
| 幅    | 11 mm | 幅 (インチ)   | 0.433 inch |
| 正味重量 | 0.7 g |           |            |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

## 一般データ

|                  |                               |            |
|------------------|-------------------------------|------------|
| UL 94 可燃性等級      | V-0                           |            |
| ハロゲン             | はい                            |            |
| バージョン            | MultiPack                     |            |
| パッケージ単位あたりマーカース数 | 供給フォーム                        | コンポーネント 部品 |
| 動作温度範囲           | -30...80 °C                   |            |
| 動作温度範囲、最大        | 80 °C                         |            |
| 動作温度範囲、最小        | -30 °C                        |            |
| 印刷               | v                             |            |
| 印刷の配置            | 水平                            |            |
| 印刷文字             | 大文字                           |            |
| 印刷方法             | 熱エンボス加工                       |            |
| 印刷種別             | 標準                            |            |
| 印刷色              | 黒色                            |            |
| 幅                | 11 mm                         |            |
| 抵抗コード準拠の素材色      | 4                             |            |
| 材質               | PVC、ソフト、カドミウムなし               |            |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 コンポーネント 部品 = 導体およびケーブルマーカース |            |
| 絶縁物断面、最大         | 16                            |            |
| 色                | 黄色                            |            |

## 導体およびケーブルマーカース

|         |                         |         |                    |
|---------|-------------------------|---------|--------------------|
| ハロゲン    | はい                      | 導体外径    | 8 - 16 mm          |
| 導体外径、最大 | 16 mm                   | 導体外径、最小 | 8 mm               |
| 導体断面、最大 | 70 mm <sup>2</sup>      | 導体断面、最小 | 16 mm <sup>2</sup> |
| 接続配線の断面 | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |         |                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/07/12 16:18:12 CEST

## CLI C 3-6 GE/SW V MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

製品変更通知

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI C 3-6 GE/SW V MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図に類似