

## QL 4 RSF1+2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 40 mm
注文番号	<a href="#">0267600000</a>
種別	QL 4 RSF1+2
GTIN (EAN)	4008190174859
数量	50 Stück

作成日 2024/07/29 13:36:17 CEST

## QL 4 RSF1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.575 inch
正味重量	3.12 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	4	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	11 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	4	定格電流、2極	32 A
定格電流、多極	41 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	41 A
------	------

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## QL 4 RSF1+2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)