

## QS 2/8/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



短電流ブリッジは、ふたつのトランス配線端子台に挿入されます。この短絡ブリッジを用いることで、メンテナンス作業に対応するアプリケーション内で望まれる短絡を実現できます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, ページュ, 44 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 12 mm
注文番号	<a href="#">0270960000</a>
種別	QS 2/8/4
GTIN (EAN)	4008190077006
数量	20 Stück

作成日 2024/07/24 12:00:27 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## QS 2/8/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	34.5 mm	奥行き (インチ)	1.358 inch
高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.63 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.472 inch
正味重量	6.104 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## システム仕様

バージョン 端子用

## 全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 8 mm

## 材料データ

色 ペーージュ

## 評価データ

定格電流 44 A

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS 適合

作成日 2024/07/24 12:00:27 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QS 2/8/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	