

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), 赤色, 高さ: 30 mm, 深さ: 3 mm, ポリアミド66
注文番号	0277800000
種別	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
数量	50 Stück

作成日 2024/08/27 17:02:38 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.118 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
直径	3 mm	正味重量	0.234 g

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	ねじ
-------	----

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	表面仕上	電解研磨仕上
-----------	--------	------	--------

寸法

直径	3 mm
----	------

材料データ

材質	ポリアミド66	表面仕上	電解研磨仕上
色	赤色	UL 94 可燃性等級	V-2

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--