

DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ビル設置配線

ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

一般注文データ

バージョン	固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール, 180 °C
注文番号	0280100000
種別	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
数量	100 Stück

作成日 2024/10/04 1:09:24 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	7.7 mm	奥行き (インチ)	0.303 inch
高さ	12.5 mm	高さ (インチ)	0.492 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	1.326 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	180 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	その他
-------	-----

寸法

ピッチ (mm) (P)	13.5 mm
--------------	---------

材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	